



WS304

## Systo 2M commande local volet roulant programmable

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Manette

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Tension

Tension nominale 230 - 230 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 3 A

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Matière

Couleur Blanc pur

Matière Polycarbonate (PC)

Finition Satiné

Traitement de surface Laqué