



Enjoliveur volet roulant connecte gallery pure

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Touche simple
Matière	
Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Capacité	
Nombre de modules	2
Connectivité	
Type de montage	Fixation par encliquetage
Equipement	
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Oui
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK03
Textes	
Impression	Avec symbole « Flèches »
Gammes compatibles	Hager gallery