



WXD300T

Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Pousoir simple
---------------------------	----------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Matière

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitements	Laqué

Dimensions

Hauteur	8 mm
---------	------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
--	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Avec symbole « Flèches »
Gammes compatibles	Hager gallery