



WXF005

Interrupteur va&vient gallery a tirage 2 modules

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 41 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Textes

Éclairage Pour éclairage

Type de commutation 2 voies