



WXF008

## Bipolaire gallery 2 modules 10A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	34 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
---	------

#### Textes

Éclairage	Possibilité d'indicateur en option sur la LED d'état
-----------	--

Type de commutation	2-pôles
---------------------	---------