



WXF010

## Permutateur gallery 2 modules

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Pure
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé, Sans vis
-----------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
---	------

#### Textes

Éclairage	Pour éclairage avec module à LED
-----------	----------------------------------

Type de commutation	Permutateur
---------------------	-------------