



### Interrupteur a carte hotel gallery

#### Caractéristiques techniques

Type d'organe de commande	carte hôtel
Mode de fixation	encastré
Type de commutation	2 pôles
Voyant lumineux	non
Poussoirs	Oui
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 A
Profondeur produit installé	51 mm
Matière	polycarbonate (PC)
Section de raccordement en câble souple	2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2x2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Éclairage	pour éclairage
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-5...50 °C
Température de stockage/transport	-25...70 °C
Série	gallery
Type d'interrupteur pour appareils	No
Mots clés	gallery ; interrupteur ; commande