



WXF100

### Prise de courant gallery 2P+T

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

##### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP21

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,65 mm

##### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

##### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

##### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

##### Capacité

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery

---