



WXF100B50

**Prise de courant gallery 2P+T par 50**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP21

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	36,65 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,65 mm

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

gallery