



WXF100B50



Prise de courant gallery 2P+T par 50

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
---	------

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	36,65 mm
-----------------------	----------

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	35,65 mm
------------	----------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules

2

Textes

Inscription

Sans inscription

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

gallery