



WXF102



## Prise de courant gallery 2P

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

#### Sécurité

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK05 |
|---------------------------------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
|---------------------------|------|

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
|---------|-------|

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 35,65 mm |
|------------|----------|

#### Matière

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 7011 |
|----------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

#### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

#### Équipement

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Non |
|------------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|-----------------------------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

#### Accessoires

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

#### Capacité

**Textes**

---

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Inscription             | Sans inscription                                     |
| Protection              | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Produit compatible avec | gallery                                              |

---