



WXF105

Prise de courant gallery rénovation 2P+T

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Oui
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,85 mm

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Textes

Inscription	Sans inscription
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery