



WXF106

**gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - +35 °C
------------------------	--------------

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant	Oui
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP21

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,65 mm

**Matière**

Couleur	Gris foncé
Code RAL	7011
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage	Encastré, Goulottes et moulures, Fixation au sol
---------	--

**Equipement**

Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans

**Capacité**

---

Nombre de modules	2
Produit compatible avec	gallery

---