



WXF106

gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +35 °C
------------------------	--------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Oui
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,65 mm

Matière

Couleur	Gris foncé
Code RAL	7011
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Encastré, Goulottes et moulures, Fixation au sol
---------	--

Equipement

Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans

Capacité

Nombre de modules	2
Produit compatible avec	gallery
