



Prise 2P+T + chargeur USB type C gallery dune

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Puissance

Puissance de sortie 7,5 W

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 35 °C

Raccordement

Section du conducteur 1,5-2,5 mm²

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 45 mm

Matière

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

WXF114D

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Inscription	Avec inscription
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Housse	Obturateur centrale
Produit compatible avec	essensya
