



WXF114N

**Prise 2P+T + chargeur USB type C gallery night**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Puissance**

Puissance de sortie 7,5 W

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 35 °C

**Raccordement**

Section du conducteur 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 45 mm

**Matière**

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Textes**

Inscription	Avec inscription
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Housse	Obturateur centrale
Produit compatible avec	gallery