

WXF114N

**Prise 2P+T + chargeur USB type C gallery night**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Puissance**

Puissance de sortie 7,5 W

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 35 °C

**Raccordement**

Section du conducteur 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 45 mm

**Matière**

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

---

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non  |
| Pré-équipé avec                    | Sans |

---

**Capacité**

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

---

**Textes**

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Inscription             | Avec inscription   |
| Fusible                 | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges<br>(fusible électronique) |
| Housse                  | Obturateur centrale  |
| Produit compatible avec | essensya   |

---