



WXF122



Prise de courant gallery 2P+T double

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Sécurité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK02 |
|---|------|

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---------|----------|
| Hauteur | 73,80 mm |
|---------|----------|

| | |
|---------|-----------|
| Largeur | 144,80 mm |
|---------|-----------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 7011 |
|----------|------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

Connectivité

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Type de montage | Clipsé, Fixation par vis |
|-----------------|--------------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Non |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

Textes

| | |
|-------------------------|--|
| Inscription | Sans inscription |
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Produit compatible avec | gallery |
