



WXF160D

## Prise de courant Schuko gallery 2P+T dune

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension de sortie 5 - 5 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP21

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

#### Matière

Couleur Dune

Code RAL 1013

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant SCHUKO

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

---

Nombre de modules	6
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery