



WXF165B

Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis, Fixation par vis

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Classe de protection (IP) IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 40 mm

Largeur 45 mm

Nombre d'unités 1

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Équipement

Type ou normes de prises de courant SCHUKO

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique
-------------------	--

Produit compatible avec	gallery
-------------------------	---------