



WXF191N

**Prise de courant gallery standard UK night**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 13 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP21

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 35,65 mm

**Matière**

Couleur Nuit

Code RAL 7011

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery

---