



WXF191T

## Prise de courant gallery standard UK titane

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
---	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	35,65 mm
------------	----------

#### Matière

Couleur	Titane
---------	--------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Capacité

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery

---