



WXF421B50

Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure par 50

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Profondeur de montage 45 mm

Hauteur 43,50 mm

Largeur 67,50 mm

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--