



WXF421E

## Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Hauteur 43,50 mm

Largeur 67,50 mm

#### Matière

Couleur Orange

Code RAL 2009

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage Goulotte d'installation

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

---

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	Easybloc vide