



WXF421R

### Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge

#### Caractéristiques techniques

##### Courant Electrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

##### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

##### Matières

Couleur Rouge

Code RAL 3020

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

##### Installation, montage

Montage Goulotte d'installation

##### Connectivité

Type de montage Clipsé

##### Equipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

##### Capacité

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

---