

Non



WXF422N

## Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A night

## Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation  Température de service -10 -	- 35 °C
Tension nominale 250 -  Conditions d'utilisation  Température de service -10 -	250 V - 35 °C
Conditions d'utilisation  Température de service -10 -	- 35 °C
Température de service -10 -	
Température de service -10 -	
Fréquence	
•	60 Hz
Fréquence 50 -	60 Hz
30	
Matière	
Couleur	Nuit
Code RAL	9005
Finition	Satiné
Matériau Polycarbonat	ie (PC)
Traitement	Laqué
Dimensions	
Hauteur 42,5	50 mm
Largeur 9	90 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm
Installation, montage	
Montage sur Goulotte d'insta	llation
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Equipement	
	ico NE
Type de connecteur/prise de courant Norme frança	
Insert central rotatif	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	

Comporte un champ d'étiquetage

Capacité	
Nombre de modules	4
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Textes	
Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Gammes compatibles	Hager gallery, Module de bureau