



WXF422T

**Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane**

**Caractéristiques techniques**

**Courant Electrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

**Matières**

Couleur Titane

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage Goulotte d'installation

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Equipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Related Series	gallery