



WXF423B50

## Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure par 50

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Profondeur de montage 45 mm

Hauteur 42,50 mm

Largeur 135 mm

#### Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage Goulotte d'installation

#### Connectivité

Type de montage Clipsé, Fixation par encliquetage

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

**Capacité**

Nombre de modules

6

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

Easybloc vide, gallery