



WXF423T

Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Hauteur 42,50 mm

Largeur 135 mm

Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

Textes

| | |
|-------------------------|--|
| Inscription | Sans inscription |
| Housse | Boîtier complet |
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Produit compatible avec | Easybloc vide, gallery |