



WXF423V

**Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Hauteur 42,50 mm

Largeur 135 mm

**Matière**

Couleur Vert

Code RAL 6024

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage Goulotte d'installation

**Connectivité**

Type de montage Clipsé, Fixation par encliquetage

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules

6

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

Easybloc vide, gallery