



WXF431

**Prise de courant detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Hauteur 44,90 mm

Largeur 44 mm

Profondeur 37 mm

**Matière**

Couleur Rouge

Code RAL 3020

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage Goulotte d'installation

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

**Capacité**

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

**Textes**

---

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

---

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Housse | Boîtier complet |
|--------|-----------------|

---

|            |  |
|------------|--|
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|--|