




WXF431



Prise de courant detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Oui
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm
Hauteur	44,90 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	37 mm

Matière

Couleur	Rouge
Code RAL	3020
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Goulotte d'installation
---------	-------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	------------------------------------------------------