



WXF611

Arrêt d'urgence gallery 1/4 de tour 2 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Code RAL 7011

Finition Mat

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Textes

Type de commutation 1 pôle Arrêt

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)