



WXF611

Arret d'urgence gallery 1/4 de tour 2 modules

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Métal, Plastique
---------	------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
---	------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	1 pôle Arrêt
---------------------	--------------