



WXF615B

Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur
 Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2x 1-pôle Arrêt