



WXF615D

Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules dune

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Dune

Code RAL 1013

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Textes

Type de commutation 2x 1-pôle Arrêt

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)