



Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules pure

Caractéristiques techniques

Type d'organe de commande	clé
Mode de fixation	clipsé
tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant assigné nominal	20 A
Profondeur	51.3 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Décor	pure
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Type de connexion	Raccordement à vis
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Série	gallery
Composition	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
Mots clés	gallery ; commande