



WXF616N

Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules night

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 1,20 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Nuit

Code RAL 9005

Finition Satiné

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Textes

Type de commutation Avec la position neutre « OFF » : OFF-1-2-3

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)