



WXF616T

## Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules titane

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

#### Dimensions

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

#### Architecture

Type d'organe de commande Clé

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Avec la position neutre « OFF » : OFF-1-2-3