

Interrupteur de groupe 1-0-2





WXF617B

Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	1,20 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Métal, Plastique
Traitement	Non traité
Identification	
Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	0
Dimensions	
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02
Architecture	
Type d'organe de commande	Clé
Textes	
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation