




WXF617D



**Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 dune**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Dune

Code RAL 1013

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 0

**Dimensions**

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Clé

**Textes**

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Interrupteur de groupe 1-0-2