



XEV1K07T2TE

### Witty borne de charge IP55 1x7kW 1P T2+TE avec clé

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

Puissance max. par point de chargement	7 kW
Puissance raccordée	4 - 7 kW

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

##### Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

##### Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

##### Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2S
---------------------------	---------

##### Dimensions

Hauteur	553,50 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	173 mm

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

**Matière**

Matériaux

Plastique