



XEV1K07T2TPFR

Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	7 kW
Puissance raccordée	4 - 7 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

Équipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec sortie à manque de courant	Oui

Raccordement

Type de connection/prise	Type 2S
--------------------------	---------

Dimensions

Hauteur	553,50 mm
Largeur	237 mm
Longueur	549 mm
Profondeur	173 mm

Installation, montage

Montage	Montage mural
---------	---------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10