



XEV1K07T2TPFR

## Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé

### Caractéristiques techniques

#### Puissance

Puissance max. par point de chargement	7 kW
Puissance raccordée	4 - 7 kW

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

#### Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

#### Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

#### Équipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec sortie à manque de courant	Oui

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2S
---------------------------	---------

#### Dimensions

Largeur	237 mm
Longueur	549 mm
Profondeur	173 mm

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
---------	---------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10