



XEV1K22T2TE

**Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TE avec clé**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	11 - 22 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

**Équipement**

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec sortie à manque de courant	Oui

**Raccordement**

Type de connection/prise	Type 2S
--------------------------	---------

**Dimensions**

Hauteur	553,50 mm
Largeur	237 mm
Longueur	549 mm
Profondeur	173 mm

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
---------	---------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10