



XEV1R07T2M1



**Borne de charge VE witty 1x7kW 3P T2 KIT MID 1P**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	7 kW
Puissance raccordée	4 - 7 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
-----------------------------------------------	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

**Equipement**

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

**Dimensions**

Hauteur	549 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	173 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------