



XEV1R22T2

**Borne de charge VE witty 1x22kW 3P T2 IP55 IP RFID**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

|  |            |
|--|------------|
| Puissance max. par point de chargement | 22 kW      |
| Puissance raccordée                    | 11 - 22 kW |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Alimentation électrique**

|   |   |
|---|---|
| Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie | 3 |
|---|---|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 32 A |
|-------------------------|------|

**Connectivité**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Quantité des points de chargement | 1 |
|-----------------------------------|---|

**Fonctions**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec gestion de charge | Oui |
|------------------------|-----|

**Équipement**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Nombre de prises domestiques    | 0   |
| Avec disjoncteur de protection  | Non |
| Avec sortie à manque de courant | Oui |

**Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 237 mm |
| Longueur   | 549 mm |
| Profondeur | 173 mm |

**Installation, montage**

|         |               |
|---------|---------------|
| Montage | Montage mural |
|---------|---------------|

**Sécurité**

|   |      |
|---|------|
| Indice de protection IP                           | IP55 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10 |