



XEV1R22T2M3



## Borne de charge VE witty 1x22kW 3P T2 KIT MID 3P

### Caractéristiques techniques

#### Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	11 - 22 kW

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

#### Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

#### Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

#### Équipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec sortie à manque de courant	Oui

#### Dimensions

Largeur	237 mm
Longueur	549 mm
Profondeur	173 mm

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
---------	---------------

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10