



XEV1R22T2TE

Borne de charge VE witty 1x22kW 3P T2 IP55 +TE IP RFID

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	11 - 22 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	2
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

Équipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec sortie à manque de courant	Oui

Dimensions

Largeur	237 mm
Longueur	549 mm
Profondeur	173 mm

Installation, montage

Montage	Montage mural
---------	---------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10