



XEV201C

Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 ĪP

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	7,40 kW
Puissance raccordée	8 - 8 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

Équipement

Nombre de prises domestiques	1
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec sortie à manque de courant	Oui

Raccordement

Type de connection/prise	Type 2
--------------------------	--------

Dimensions

Largeur	346 mm
Longueur	480 mm
Profondeur	233 mm

Installation, montage

Montage	Montage mural
---------	---------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10